

Sobo UL

Vandbaseret renevæske til ultralydsrensede

**En vandbaseret renevæske til brug i ultralydsrensede.
Fjerner olie og fedt effektivt og hurtigt fra mekaniske dele og
elektroniske komponenter.**

- Vandbaseret
- Kan skylles rent med vand
- Ikke brandbar
- Biologisk nedbrydeligt
- God kavitationskapacitet
- Rustbeskytter

ANBEFALET ANVENDELSE

- Ved 60°C grader, brug en 1:24 (4%) fortynding i ultralydsrenseren.
- Ved stuetemperatur, brug en 1:9 (10%) fortynding i ultralydsrenseren.

Indeholder: D-Glucopyranose, oligomerisk, C9-11-alkylglycosider;
Alkoholer, C9-11, ethoxileret; Dipropylenglycol methylether
pH ufortyndet: 10.0



Fare

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritation fortsætter, søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN (ELLER HÅRET): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med rigeligt vand og sæbe. Hvis hudirritation fortsætter, søg lægehjælp. Tøj skal vaskes inden næste brug. Vask hænder grundigt efter brug.

B/N: S840

5 liter

Leveres af **RISBORG ApS**

Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark

Phone: +45 51 27 32 52 E-mail: claus@risborg-aps.dk

Produceret af

OIL TECHNICS LTD

Skotland